


TROCAR DESCARTABLE



IMATION~~TY~~ |  DAVID

► Modelo: PD5, PD10, PD12, PD15



Forma ergonómica para comodidad y rendimiento

Sistema de película de sellado de cuatro capas. Consigue la mejor estanqueidad al aire

Totalmente desmontable, facilita la extracción de muestras

Diseño especial de la rosca para garantizar la máxima estabilidad en la pared abdominal

Punta visible. Visualización sin trabas durante la inserción

Diseño desmontable
Fácil acceso

1. Sistema de película de sellado duro y resistente al desgaste para lograr la mejor estanqueidad al aire.
2. La estabilidad del hilo aumenta la fuerza de fijación de la pared abdominal.
3. La menor fuerza de arrastre y la ranura guía en forma de embudo hacen que el dispositivo entre más suavemente.
4. El corte separado de tejido por ambos lados puede minimizar el traumatismo de la pared abdominal.
5. La cámara de perfil bajo hace que la longitud efectiva del instrumento en la cavidad abdominal sea mayor, lo que resulta conveniente para la operación en la parte más profunda.
6. Punta óptica sin filo: la visualización directa elimina la entrada ciega al permitir la visualización de las capas de tejido durante la inserción.

MODELO	TALLA	ESTRUCTURA
PD5	5 mm	Trocar+cánula
PD10	10mm	Trocar+cánula
PD12	12mm	Trocar+cánula
PD15	15mm	Trocar+cánula